

Materiaal

Neutrale siliconen sanitairkit van professionele kwaliteit met verhoogde hoeveelheid schimmelwerende bestanddelen.

Leveringsvorm

Kleuren	Verpakking
Antraciet, Middenbruin, Grijs, Betongrijs, Zilvergrijs, Grijswit, Jasmijn, Manhattan, Pergamon, Transparant, Trijs, Wit, Crème wit, Oudwit, Sneeuw wit, Zwart, Zwart Fluweel	310 ml koker400 ml worst600 ml worst

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Reactiesysteem		Alkoxy (neutraal uithardend)
Volumieke massa	DIN 52451	1,02 g/cm ³
Huidvorming1)		ca. 7 – 10 minuten
Doorharding1)		na 1 dag: 2 mm, na 3 dagen: 3mm
Volumeverandering	DIN 52451	-4%
Vervorming (MTV)		25%
Shore-A-hardheid	DIN 53505	18
E-module (100%)	DIN EN 28340	0,35 N/mm ²
Trekvastheid	DIN EN 28340	0,5 N/mm ²
Rek bij breuk	DIN EN 28340	300%
Breukbeeld	DIN EN 28340	100% (cohesiebreuk)
24-uur 200% uittrekking	DIN 52455-3	voldoet (rek- en stuikcycli na UVbelasting)
Herstelvermogen	DIN EN 27389	>95%
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C2)
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +150°C
Houdbaarheid		12 maanden

1) bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

2) temperaturen onder +5°C kunnen de doorharding vertragen

Vorbereitung

- De ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Ondergronden als glas, glazuur, keramiek, email, porselein en verf behoeven geen primer. Voor andere ondergronden de primertabel raadplegen, vooraf hechtproeven nemen.

Verwerking

- De siliconenkit zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen. Voeg geheel uitvullen.
- Afmetten van de kit met een geschikte spatel.
- Eventueel kan illbruck AA300 of AA301 Gladmaker gebruikt worden voor een mooie gladde afwerking.
- Het afmetten dient voor de huidvorming van de kit te gebeuren



FA201

Siliconen Sanitairkit



Speciaal geschikt voor de afdichting van voegen in sanitaire en natte ruimten. Tevens toepasbaar in de levensmiddelen industrie.

Productvoordelen

- Schimmelwerend
- Uitstekende gladde afwerking
- Chemicaliënbestendig

Reiniging

Niet ge vulkaniseerde kit kan met illbruck AT115 of AT200 Reiniger verwijderd worden. Doorgehard materiaal kan alleen mechanisch met hiertoe geschikt gereedschap verwijderd worden.

Let op

Bij emaille en keramiek bestaat het gevaar dat er vlekken ontstaan. Op natuursteen, zoals bijvoorbeeld marmer en graniet, kan het tot aantasting van de randzones komen. Vooraf testen wordt aanbevolen of FA870 / FA880 Natuursteenkit toepassen. FA201 kan niet in afgesloten ruimtes toegepast worden omdat de kit voor het doorharden de luchtvochtigheid nodig heeft. Verkleuring zoals bij andere kitten komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij een vergeling van de kit optreedt. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kit en en sterke chemicaliën. Ondanks het feit de kit schimmelwerend is ingesteld, is het niet uit te sluiten dat er schimmelvorming op de kitvoeg ontstaat. Lees hierover meer info op onze website onder het hoofdstuk service / adviestools / kitadvies. FA201 is niet geschikt voor aquariumbouw en medicinale of farmaceutische doeleinden. Bij het bepalen van de voegafmeting moet de voeg zo gekozen worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de siliconenkit niet overschreden wordt. Rugvullingen dienen met FA201 verdraagzaam te zijn. Als rugvulling adviseren wij illbruck PR101 PU of de PU102 PE rugvulling te gebruiken. Niet geschikt zijn olie, teer en bitumineuze rugvullingen zoals materialen op rubberbasis, chloropreen of EPDM basis.

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met ogen en huid vermijden. Verdere informatie: zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificate



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl